



More information on the website  
radwag.com/fr/info,w1,SKA


# Pèse-Poutre C315.4P2.600.C





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 GLP Procedures

 Animal weighing

 ALIBI Memory

## Paramètres Techniques

### Paramètres métrologiques

|   |         |
|---|---------|
| Capacité maximale [Max]                                       | 600 kg  |
| Capacité minimale [Min]                                       | 4 kg    |
| Précision de lecture  | 200 g   |
| Étendue de tare   | -600 kg |
| Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées | 200 g   |
| Classe de précision OIML                                      | III     |

| Paramètres physiques                                |  |
|---|--|
| Afficheur   | LCD (rétro-éclairé)                    |
| Dimension du plateau                                | 2 pièces 1,2 m                         |
| Dimensions d'appareil                               | 1200×120×85 mm                         |
| Masse de balance avec le terminal                   | 37 kg                                  |
| Longueur de câble                                   | 3 m + 5 m                              |
| Construction  |  |
| Degré de protection                                 | IP 67 construction, IP 43 terminal     |
| Interface de Communication                          |  |
| Interface de Communication                          | RS232                                  |
| Interfaces optionnelles                             | RS232                                  |
| Paramètres électriques                              |  |
| Alimentation  | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + accumulateur |
| Prise de courant maximale                           | 5 W                                    |
| Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur | max 8h                                 |
| Conditions environnementales                        |  |
| Température du travail                              | -10 ÷ +40 °C                           |
| Humidité relative d'air                             | 10% ÷ 85% RH sans condensation         |



Extra payment for verification



## Accessoires

### Alimentateurs

Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Supports, Statifs, bras-supports

Câbles d'alimentation de cigare-allume

Afficheurs

Afficheurs

Convertisseur RS 232 – Ethernet

### Sorties de boucle de courant AP2-1

Câbles RS 232, RS 485

Convertisseur RS 232 – USB

Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Convertisseur RS 232 – RS 485

Imprimante de tickets de caisse

## Software

• RAD Key [WX-010-0005]

• R-LAB [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]

• Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

## Dimensions d'appareil



| Scale type     | A   | B    | H   | D    |
|----------------|-----|------|-----|------|
| WPT/4P2 600C   | 120 | 1200 | 85  | 1100 |
| WPT/4P2 1500C  | 120 | 1200 | 85  | 1100 |
| WPT/4P2 3000C  | 120 | 1200 | 85  | 1100 |
| WPT/4P2 2000C1 | 120 | 2000 | 105 | 1900 |
| WPT/4P2 2000C2 | 120 | 2500 | 105 | 2400 |
| WPT/4P2 4000C1 | 120 | 2000 | 155 | 1880 |
| WPT/4P2 4000C2 | 120 | 2500 | 155 | 2380 |
| WPT/4P2 6000C1 | 120 | 2000 | 155 | 1880 |
| WPT/4P2 6000C2 | 120 | 2500 | 155 | 2380 |

dimensions in mm



| Scale type       | A   | B    | H   | D    |
|------------------|-----|------|-----|------|
| C315.4P2 600.C   | 120 | 1200 | 85  | 1100 |
| C315.4P2 1500.C  | 120 | 1200 | 85  | 1100 |
| C315.4P2 3000.C  | 120 | 1200 | 85  | 1100 |
| C315.4P2 2000.C1 | 120 | 2000 | 105 | 1900 |
| C315.4P2 4000.C1 | 120 | 2500 | 105 | 2400 |
| C315.4P2 6000.C1 | 120 | 2000 | 155 | 1880 |
| C315.4P2 2000.C2 | 120 | 2500 | 155 | 2380 |
| C315.4P2 4000.C2 | 120 | 2000 | 155 | 1880 |
| C315.4P2 6000.C2 | 120 | 2500 | 155 | 2380 |

dimensions in mm