



More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,SKA

# Bilancia a due supporti separati C315.4P2.600.C



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

Plus/Minus Control

Percent Weighing

Totalizing

Parts counting

Internal battery

Peak hold

Newton unit measurement

GLP Procedures

Animal weighing

ALIBI Memory

## Specifiche

| Parametri metrologici                          |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Portata massima [Max]                          | 600 kg  |
| Portata minima [Min]                           | 4 kg    |
| Divisione [d]                                  | 200 g   |
| Campo di tara                                  | -600 kg |
| Massima leggibilità per bilance non verificate | 200 g   |
| Classe OIML                                    | III     |

| Parametri fisici               |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Display                        | LCD (backlit)                       |
| Dimensione piatto              | 2 pcs 1,2 m                         |
| Device dimensions              | 1200×120×85 mm                      |
| Mass scala con indicatore      | 37 kg                               |
| Lunghezza del cavo             | 3 m + 5 m                           |
| Costruzione                    |                                     |
| Punteggio IP                   | IP 67 construction, IP 43 terminal  |
| Interfaccia di comunicazione   |                                     |
| Interfaccia                    | RS232                               |
| Interfacce opzionali           | RS232                               |
| Parametri elettrici            |                                     |
| Alimentatore                   | 100 – 240 V AC 50/60 Hz and battery |
| Massimo assorbimento elettrico | 5 W                                 |
| Tempo operativo delle batterie | max 8h                              |
| Environmental conditions       |                                     |
| Ambiente di lavoro             | -10 ÷ +40 °C                        |
| Umidità relativa               | 10% ÷ 85% RH no condensation        |



Extra payment for verification



## Accessori

Alimentatore

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio

Cavo di alimentazione con spina per accendisigari

Display

Display

RS 232 – Ethernet Converter

AP2-1 Power loop output

Cavo seriale RS 232, RS 485

RS 232 – USB Converter

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

RS 232 – RS 485 Converter

Stampanti di ricevu

## Software

• RAD Key [WX-010-0005]

• R-LAB [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]

• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

## Device dimensions



| Scale type     | A   | B    | H   | D    |
|----------------|-----|------|-----|------|
| WPT/4P2 600C   | 120 | 1200 | 85  | 1100 |
| WPT/4P2 1500C  | 120 | 1200 | 85  | 1100 |
| WPT/4P2 3000C  | 120 | 1200 | 85  | 1100 |
| WPT/4P2 2000C1 | 120 | 2000 | 105 | 1900 |
| WPT/4P2 2000C2 | 120 | 2500 | 105 | 2400 |
| WPT/4P2 4000C1 | 120 | 2000 | 155 | 1880 |
| WPT/4P2 4000C2 | 120 | 2500 | 155 | 2380 |
| WPT/4P2 6000C1 | 120 | 2000 | 155 | 1880 |
| WPT/4P2 6000C2 | 120 | 2500 | 155 | 2380 |

dimensions in mm



| Scale type       | A   | B    | H   | D    |
|------------------|-----|------|-----|------|
| C315.4P2 600.C   | 120 | 1200 | 85  | 1100 |
| C315.4P2 1500.C  | 120 | 1200 | 85  | 1100 |
| C315.4P2 3000.C  | 120 | 1200 | 85  | 1100 |
| C315.4P2 2000.C1 | 120 | 2000 | 105 | 1900 |
| C315.4P2 4000.C1 | 120 | 2500 | 105 | 2400 |
| C315.4P2 6000.C1 | 120 | 2000 | 155 | 1880 |
| C315.4P2 2000.C2 | 120 | 2500 | 155 | 2380 |
| C315.4P2 4000.C2 | 120 | 2000 | 155 | 1880 |
| C315.4P2 6000.C2 | 120 | 2500 | 155 | 2380 |

dimensions in mm