




More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,SLE

H315.4.3000.C10 プラットフォームスケール

WP-231-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 Animal weighing

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	3000 kg
最小荷重	20 kg
最小表示 [d]	1 kg
風袋範囲	-3000 kg
非検定用はかりの最大可読性 (目量)	200 g
OIMLクラス	III
物理的パラメータ	
ディスプレイ	LCD (構造)

物理的パラメータ	
ケーブル長	3 m
計量皿寸法	1500×2000 mm
計量プラットフォームの高さ	120 ± 10 mm
梱包寸法	2100×1600×550 mm
インジケータ付きスケール質量	230 kg
工事中	
保護クラス	IP 65 ステンレススチール, IP 67 カーボンファイバー, IP 66 / 67 / 69
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, USB
オプションのインターフェース	RS232 内蔵充電式バッテリー RS485 内蔵充電式バッテリー 4IN/4OUT 内蔵充電式バッテリー Ethernet 内蔵充電式バッテリー 手動、自動、時間指定 4-20 mA
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
オプションの電源	密閉式
バッテリー駆動時間	max 7h
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
相対湿度	10% – 85% RH 最大距離



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
ディスプレイ
RS 232 ケーブル (はかり - イーサネット)
RS 232、RS 485 ケーブル
ランプ (傾斜路)
電源アダプタ
RS 232 - イーサネットコンバータ
USBアダプタ
レシートプリンタ

AP2-1 電流ループユニット
USB cable (はかり - プリンタ)
RS 232、RS 485 ケーブル
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
RS 232 - USB コンバータ
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
RS 232 - RS 485 コンバータ
組み込み型スケール用フレーム

ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]

• R-Panel [WX-010-0187]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]