




More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,SPT](http://radwag.com/fr/info,w1,SPT)

# Balance automatique DWT/RC R



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	6000 kg
Capacité minimale [Min]	2 kg
Précision de lecture	0,05 kg
Étendue de tare	-6000 kg
Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Construction	
Degré de protection	IP 55/56
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, RS485, Ethernet, Profinet, Profibus, Modbus, ASCII
Paramètres électriques	
Alimentation	230/400 V AC 50/60 Hz

## Conditions environnementales

Température du travail -10 ÷ +40 °C

## Utilitaire features

Vitesse de convoyeur 0,1 ÷ 0,5 m/s



## Accessoires

### Afficheurs

Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)

Câbles RS 232, RS 485

### Imprimantes d'étiquettes

Imprimante de tickets de caisse

Câble USB (balance – imprimante)