




More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,SPT](http://radwag.com/it/info,w1,SPT)

## DWT/RC R Sistemi di controllo peso



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Specifiche

<b>Parametri metrologici</b>	
Portata massima [Max]	6000 kg
Portata minima [Min]	2 kg
Divisione [d]	0,05 kg
Campo di tara	-6000 kg
<b>Parametri fisici</b>	
Display	10" graphic colour touchscreen
<b>Costruzione</b>	
Punteggio IP	IP 55 / 56
<b>Interfaccia di comunicazione</b>	
Interfaccia	RS232, RS485, Ethernet, Profinet, Profibus, Modbus, ASCII
<b>Parametri elettrici</b>	
Alimentatore	230/400 V AC 50/60 Hz

### Environmental conditions

Ambiente di lavoro -10 – +40 °C

### Caratteristiche operative

Velocità del trasportatore a rulli 0,1 – 0,5 m/s



## Accessori

Display

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)

Cavo seriale RS 232, RS 485

stampanti per etichette

Stampanti di ricevuta

cavo USB (connessione bilance - stampanti)