




More information on the website
radwag.com/it/info,w1,SPT

DWT/RC R Sistemi di controllo peso



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
Capacità massima [Max]	6000 kg
Pesata minima	2 kg
Accuratezza	0,05 kg
Intervallo di tara	-6000 kg
Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Costruzione	
Punteggio IP	IP 55/56
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, RS485, Ethernet, Profinet, Profibus, Modbus, ASCII
Parametri elettrici	
Alimentatore	230/400 V AC 50/60 Hz

Environmental conditions

Temperatura di lavoro -10 ÷ +40 °C

Caratteristiche operative

Velocità del trasportatore a rulli 0,1 ÷ 0,5 m/s



Accessori

Display

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)

Cavo seriale RS 232, RS 485

stampanti per etichette

Stampanti di ricevuta

cavo USB (connessione bilance - stampanti)