



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,SPT

DWT/RC R 重量チェッカー

WK-106-000_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	6000 kg
最小荷重	2 kg
最小表示 [d]	2 kg
風袋範囲	-6000 kg

物理的パラメータ

ディスプレイ	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
--------	-------------------------

工事中

保護クラス	IP 55 / 56
-------	------------

通信インターフェース

通信インターフェース	RS232, RS485, Ethernet, Profinet, Profibus, Modbus, ASCII
------------	---

電気的パラメータ

電源	230/400 V AC 50/60 Hz
----	-----------------------

環境条件

動作温度 -10 – +40 °C

使用上の特徴

コンベア速度 0,1 – 0,5 m/s



アクセサリ (Additional Fee)

ディスプレイ

RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)

RS 232、RS 485 ケーブル

ラベルプリンタ

レシートプリンタ

USB cable (はかり - プリンタ)