



More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,SRN

# CY10.300.C2.K.M3 Bilance multifunzione



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## funzioni

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Density determination
- Differential weighing
- Ambient conditions monitoring
- Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory
- Wi-Fi

## Foglio di calcolo

### Parametri metrologici

Capacità massima [Max]	300 kg
Pesata minima	2000 g

<b>Parametri metrologici</b>	
Accuratezza	100 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	100 g
Intervallo di tara	-300 kg
Massima leggibilità per bilance non verificate	10 g
Tempo di stabilizzazione	3 s
Calibrazione	external
Classe OIML	III
<b>Parametri fisici</b>	
Sistema di livellamento	manualny
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensioni del piatto di pesata	400x500 mm
Dimensioni del pacco	720x620x210 mm
Peso netto	12,1 kg
Peso lordo	14,1 kg
Lunghezza del cavo	2,5 m
Multi scala	YES
<b>Costruzione</b>	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	steel + ABS
<b>Interfaccia di comunicazione</b>	
Interfaccia	2xUSB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Parametri elettrici</b>	
Alimentatore	12÷15V DC
Consumo di energia	1A
<b>Environmental conditions</b>	
Temperatura di lavoro	-10 ÷ +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 ÷ +70 °C
<b>Caratteristiche operative</b>	
Numero massimo di piattaforme	max.2

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Accessori

MediaBox  
 Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere  
 Tag RFID  
 Alimentatore  
 Moduli aggiuntivi della piattaforma

Capottina protettiva per bilance  
 Lettore di codici a barre  
 stampanti per etichette  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Lettore di impronte digitali

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere  
Moduli aggiuntivi  
Piattaforme con struttura in materiale plastico

RS 232 – USB Converter  
Stampanti di ricevuta

## Software

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

## Device dimensions

