



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,SRX

DWT/HL/HPCKontrol Terazisi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	1500 - 3000 g
Minimum yük [Min]	20 - 40 g
Okuma up doğruluğu [d]	1 - 2 g
Dara aralığı	-1500 - -3000 g
Fiziksel parametreler	
Display	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 55
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	0 ÷ +40 °C
Fonksiyonel özellikler	
Kapasite	max 60 pcs/min
Hız	0,1-1 m/s



Aksesuarlar

Display
Transponder kart okuyucular
RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)
RS 232, RS 485 cables

Klavye
USB adaptör
Fiş yazıcı
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)

Yazılım

• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher Yazılımı [WX-010-0055]