



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,SUY

## MA 110.R.WH Nem Tayin Cihazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Autotest



Statistics



GLP Procedures



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Drying modes



Samples drying



Moisture content  
analysis



Dry mass determination

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	110 g
Okuma için ırululuęu [d]	1 mg
Dara aralıęı	-110 g
Ayarlama	harici
Maksimum numune aęırlıęı	110 g
Isıtma modülu	halojen
Nem tekrarlanabilirlik	$\pm 0,05$ % (örnek ~ 2 g), $\pm 0,01$ % (örnek ~ 10 g)

Metrolojik parametreler	
Nem okuma iinruluėu	0,001 %
Kurutma sıcaklıėı aralıėı	Max 250 °C
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	LCD (aydınlatma ile)
Maksimum numune ykseklik	20 mm
Tartım kefesi boyutları	ø90, h= 8 mm
Ambalaj boyutları	476×381×346 mm
Net aėırlık	4,8 kg
Brt aėırlık	5,5 kg
Konstrksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Fonksiyonel zellikler	
Ekran modu	%MC, %DC, %ATRO MC, %ATRO DC, g, g/kg MC, g/kg DC, -%MC
Kurutma yntemi	4 kurutma profilleri (standart, hızlı, kademeli, hafif)
Bitiř modu	4 modları (zamanlı, tanımlı, otomatik, manuel)
İlave fonksiyonlar	numune tanımlama
Haberleřme arayzler	
Haberleřme arayz	RS232 <sup>1</sup> , USB-A, USB-B, Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
Gc kaynaėı	100 – 120 V AC 50/60 Hz veya 200-240 V AC 50/60 Hz
Gc tketimi	4 W
Isıtma modl gc	450 W
evresel kořullar	
alıřtırma sıcaklıėı	+10 – +40 °C
SOP - Metrolojik testler	
Aėırlık gstergesi kontrol	Ktle harici standart 50g, 100g, 200g (Nem Tayin Cihazı baėlı olarak)
Aėırlık gstergesi kontrol	Ktle harici standart 50g, 100g, 200g (Nem Tayin Cihazı baėlı olarak)
Kurutma sıcaklıėı kontrol	1 veya 2 puan Kurutma profiline baėlı olarak (tehizat: GT105k-12/Z Kontrol Termometresi)
Nem iinruluėu kontrol	sertifikalı MV Test kiti
Kurutma sıcaklıėı ayarlama	3 noktalı ayarlama, tanımlanan sıcaklıklarda, programlanabilir deėerler (tehizat: GT105k-12/Z Kontrol Termometresi)

<sup>1</sup>Aksesuar olarak temin edilebilen barkod okuyucular, yalnızca RS232 arayzn kullanarak kantarla birlikte alıřır.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar

Antivibrasyon masaları  
Nem Tayin Cihazı aksesuarları  
Barkod okuyucu

Fiş yazıcı  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]

• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Cihaz boyutları

