



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,SWF

Pędzel D30 x L150 mm



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne

| | |
|----------|--------|
| Średnica | 30 mm |
| Długość | 150 mm |

Pasuje do

Wzorce masy klasy E1 - cylindryczne, zestawy (1 mg - 10 kg)
 Wzorce masy klasy F1 - drut stalowy
 Wzorce masy klasy F2 - prostokątne z uchwytem
 Wzorce masy klasy F1 - cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestawy
 Wzorce masy klasy F1 - cylindryczne bez jamy adiustacyjnej
 Wzorce masy klasy F2 - cylindryczne z oczkiem
 Wzorce masy klasy F2 - cylindryczne z 4 uchwytnymi
 Wzorce masy klasy F2 - drut stalowy
 Wzorce Masy Klasy F2 - specjalne, dźwigary
 Wzorce masy klasy F1 - cylindryczne z 4 uchwytnymi
 Wzorce masy klasy E2 - drut stalowy
 Wzorce masy klasy E2 - cylindryczne, zestawy (1 mg - 10 kg)
 Wzorce masy klasy F2 - cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestawy
 Wzorce masy klasy E2 - cylindryczne, zestawy (1 g - 10 kg)
 Wzorce masy klasy F2 - szczelinowe
 Wzorce masy klasy M1 - blaszki

Wzorce masy klasy F1 - blaszki
 Wzorce masy klasy E1 - drut stalowy, zestawy (1 mg - 500 mg)
 Wzorce masy klasy F1 - cylindryczne bez główki, bez jamy adiustacyjnej
 Wzorce masy klasy M1 - cylindryczne
 Wzorce masy klasy M1 - prostokątne z uchwytem
 Wzorce masy klasy F1 - cylindryczne z oczkiem
 Wzorce masy klasy E2 - drut stalowy, zestawy (1 mg - 500 mg)
 Wzorce masy klasy E2 - blaszki
 Wzorce masy klasy F1 - blaszki, zestawy
 Wzorce masy klasy M1 - prostokątne z jamą adiustacyjną
 Wzorce masy klasy M1 - cylindryczne z oczkiem
 Wzorce masy klasy F1 - prostokątne z uchwytem
 Wzorce masy klasy E1 - drut stalowy
 Wzorce masy klasy F2 - cylindryczne z uchwytem
 Wzorce masy klasy F2 - cylindryczne z jamą adiustacyjną

Wzorce masy klasy E1 - cylindryczne
Wzorce masy klasy F2 - blaszki
Wzorce masy klasy M1 - cylindryczne, zestawy
Wzorce masy klasy F1 - cylindryczne bez jamy adiustacyjnej,
zestawy
Wzorce masy klasy F1 - cylindryczne z uchwytem
Wzorce masy klasy E2 - cylindryczne
Wzorce masy klasy F1 - cylindryczne z jamą adiustacyjną

Wzorce masy klasy F2 - blaszki, zestawy
Wzorce masy klasy E1 - blaszki
Wzorce masy klasy M1 - cylindryczne z jamą adiustacyjną
Wzorce masy klasy E2 - blaszki, zestawy (1 mg - 500 mg)
Wzorce masy klasy E1 - blaszki, zestawy (1 mg - 500 mg)
Wzorce masy klasy F2 - drut stalowy, zestawy
Wzorce masy klasy F1 - drut stalowy, zestawy
Wzorce masy klasy M1 - blaszki, zestawy