



More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,T1M











# Bilancia CY10.6/12.F1.K.M2.CPC

WK-312-1004



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  Wi-Fi

## Specifiche

| Parametri metrologici                     |           |
|---|-----------|
| Portata massima [Max]                     | 6 / 12 kg |
| Portata minima [Min]                      | 50 / 100  |
| Divisione [d]                             | 1 / 2 g   |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 1 / 2 g   |
| Campo di tara                             | -12 kg    |
| Tempo di stabilizzazione                  | 3 s       |
| Calibrazione                              | external  |

| Parametri metrologici        |  |
|------------------------------|--|
| Classe OIML                  | II   |
| Parametri fisici             |  |
| Sistema di livellamento      | manual   |
| Display                      | 10" graphic colour touchscreen   |
| Lunghezza del cavo           | 1 m  |
| Dimensione piatto            | 300×300 mm   |
| Dimensioni del pacco         | 570×390×170 mm   |
| Peso net                     | 6,2 kg   |
| Peso lordo                   | 7 kg   |
| Costruzione                  |  |
| Punteggio IP                 | IP 43  |
| Struttura                    | steel + ABS  |
| Interfaccia di comunicazione |  |
| Interfaccia                  | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot                            |
| Parametri elettrici          |  |
| Alimentatore                 | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A<br>Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Environmental conditions     |  |
| Ambiente di lavoro           | +15 – +30 °C   |
| Temperatura di stoccaggio    | -25 – +70 °C   |
| Umidità relativa             | 10% – 80% RH no condensation   |

\*Il consumo di energia dipende dalla configurazione del terminale e dal numero e dal tipo di dispositivi esterni collegati.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessori (Additional Fee)

### MediaBox

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere  
 Piattaforme HRP verniciata a polvere  
 Tag RFID  
 Alimentatore  
 Moduli aggiuntivi della piattaforma  
 Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere

### Piattaforme con struttura in materiale plastico

Capottina protettiva per bilance  
 stampanti per etichette  
 Stampanti di ricevuta  
 Lettore di impronte digitali  
 RS 232 – USB Converter  
 Stampanti di ricevuta

## Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

- E2R PGC [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Device dimensions

