

AGV-2 20.5Y Automatischer Komparator zur Dichte- und Volumenbestimmung der Prüfgewichte 1-20 kg





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
E0 Kalibrierungsbereich	1 – 20 * kg
E1 Kalibrierungsbereich	1 – 20 kg
Wägebereich [Max]	26,1 kg
Ziffernschritt [d]	1 mg
Standard Wiederholbarkeit [5% Max]	2 mg
Standard Wiederholbarkeit [Max]	3 mg
Garantierte Wiederholbarkeit	6 mg
Elektrischer Abgleichbereich	0 - +26,1 kg
Stabilisierungszeit	30 s
Justierung	extern
Physikalische Parameter	
Display	10" grafisch farbiger Touchscreen
Waagschale	ø220 mm selbst-zentrierend

Physikalische Parameter	
Abmessungen der Komponenten zu Komparation	25 – 145 mm
Magazin	Automatik mit 2 Positionen
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+15 - +30 °C
Lagertemperatur	-20 - +50 °C
Änderungsgeschwindigkeit Temperatur	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Relative Luftfeuchtigkeit	40% - 60%
Änderungsgeschwindigkeit relative Luftfeuchtigkeit	±5% / 12 h (3% / 4 h)

Die Wiederholbarkeit wird als Standardabweichung ausgedrückt, die für 6 ABBA-Messzyklen berechnet und experimentell unter den im OIML-Dokument R111 (Tabelle C.1) für die Kalibrierung von Prüfewichten der Klasse E1 angegebenen Umgebungsbedingungen ermittelt wurde.



Zubehör (Additional Fee)

RFID-Tag Zusätzliche Module Schutzhauben Barcode-Scanner Kabel RS 232, RS 485 Umgebungsbedingungen-Messgeräte THBR 2.0 System Thermische Drucker Fingerabdruck-Leser Kabel RS 232, RS 485


Kabel RS 232 (Waage - Drucker)


Software (Additional Fee)

• RMCS Lite [WX-010-0164]


• System RMCS [WX-010-0048]


Abmessungen des Geräts






AGV-8/1000





AGV-8/1000 Anti-draft chamber ver.1



AGV-8/1000 Anti-draft chamber ver.2