

# Báscula multifuncional HX7.15.C3

WP-121-0011





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### **Funciones**



Dosificación




Desviaciones porcentuales



Contar piezas



Recetas






Memoria Alibi

### **Datos tecnicos**

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	15 kg
Minima capacidad	100 g
Legibilidad [d]	5 g
División de legalización [e]	5 g
Rango de tara	-15 kg
Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas	1 g
Clase OIML	III
Paramètros físicos	

Pantalla 7" gráfico color

Paramètros físicos	
Dimensión de platillo	500×700 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	800×950×270 mm
Masa neta	25,6 kg
Masa bruta	30,2 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 65 construcción, IP 66 / 67 terminal
Teclado	membrana
Construcción	de acero con recubrimiento en polvo St3S
Material del platillo	Acero inoxidable AISI304
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, USB-A, 4IN, 40UT, Ethernet, Modbus RTU
Interfaces opcionales	USB (M12 4P), Ethernet, módulo RS485, módulo RS232, módulo Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Consumo máximo de potencia	25 W
Corriente de alimentación adicional	12 – 24 V DC
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 - +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 - +50 °C
Humedad relativa de aire	10% – 80% RH sin condensación
Medidor	PUE HX7
Número de botones	22
Características utilidades	
Odi deterioticas atilidades	



### **Accesorios (Additional Fee)**

Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Soportes con transportadores con rollos
Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)
Pantallas
Adaptadores de corriente
Cables RS 232, RS 485
Cable USB (Bascula a Impresora)
Cables Entradas/Salidas
Escáner de códigos de barra

Impresoras de etiquetas Soportes, brazos Teclado, manipuladores Adaptadores USB Impresoras de recibos Módulos adicionales de la plataforma Convertidor RS 232 a USB Módulos adicionales

### **Programas (Additional Fee)**

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader PC Software [WX-010-0114]

- E2R Registro [WX-010-0038]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]

# Dimensiones de aparato An x Pr x Al

