



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,T5G

Rollenförderer 600x400



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Rahmen mit Rollenförderer .Rollen aus Edelstahl. Erhältlich in zwei Ausführungen: mit oder ohne seitliche Randbegrenzer. Für Waagen mit Plattform 600×400 mm (A × B).

Kompatibel mit

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
Wasser- und säurebeständige Plattformwaage
H315 HR

Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei
Wasserdichte Plattformwaage H315 H
Multifunktionswaage HX7

Abmessungen des Geräts



Model w/o limiters



Model with limiters