



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,T9L

PS 3500.X7.M Hassas Terazı

WL-226-0004



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination



Ambient conditions
monitoring



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Mass for titrator



Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	3500 g
Minimum yük [Min]	500 mg

Metrolojik parametreler	
Okuma için ruluęu [d]	10 mg
Yasallařtırma birimi [e]	100 mg
Dara aralıęı	-3500 g
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	5 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	8 mg
Minimum standart aęırlıęı (USP)	10 g
Minimum standart aęırlıęı (U=1%, k=2)	1 g
Doęrusallık	±20 mg
Kararlılık sresi	1,5 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	II
Duyarlılık sıcaklık kayması	$2 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C} \times \text{Rt}$
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	7" grafik renkli dokunmatik
Kiti bileřenleri	Teraziler, tartım kefesi, tartım kefesi kapaęı, g adaptr
Tartım kefesi boyutları	195x195 mm
Ambalaj boyutları	476x381x346 mm
Net aęırlık	4,5 kg
Brt aęırlık	5,5 kg
Konstrksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Bileřenler ve yazılım	
Veri tabanı kapasitesi	rnler, Kullanıcılar, Ambalajlar, Mřteriler, Reeteler, Reete raporları, evresel kořullar, Tartımlar, Alibi bellek
Fonksiyonel zellikler	
Temassız alıřma	2 kızıltesi sensr
Haberleřme arayzler	
Haberleřme arayz	2xRS232 ¹ , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
G kaynaęı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Teraziler: 12 – 15V DC 0,8A max
G tketimi	4 W
evresel kořullar	
alıřtırma sıcaklıęı	+10 – +40 °C
evre kořullarının izlenmesi (opsiyon)	THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S
Atmosferik nem	40% – 80%

Tekrarlanabilirlik, ktme standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık sresi diř kořullara ve kefeye yk yerleřtirme dinamiklerine baęlıdır; FAST profili iin belirtilmiřtir.

¹Aksesuar olarak temin edilebilen barkod okuyucular, yalnızca RS232 arayzn kullanarak kantarla birlikte alıřır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Aksesuarlar (Additional Fee)

Hassa terazi muhafaza çantası
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)
Barkod okuyucu
RS 232, RS 485 cables
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
Display

Yoğunluk belirleme kiti
Koruyucu kapak
Fiş yazıcı
RS 232, RS 485 Kabloları
Ek modüller
Koruyucu kapak
Panel altı tartım
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)
RS 232 – RS 485 Converter

Yazılım (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları

