



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,TDO](http://radwag.com/fr/info,w1,TDO)

# Balance dynamique DWT/RC 10/HP



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

<b>Paramètres métrologiques</b>	
Capacité maximale [Max]	10 kg
Capacité minimale [Min]	100 g
Précision de lecture	5 g
Étendue de tare	-10 kg
<b>Paramètres physiques</b>	
Afficheur	15,6" ou 19" couleurs écran tactile
<b>Construction</b>	
Degré de protection	IP 66/67
<b>Conditions environnementales</b>	
Température du travail	-10 ÷ +40 °C
<b>Utilitaire features</b>	
Vitesse de convoyeur	0,1 - 0,5 m/s



Extra payment for verification

## Accessoires

Afficheurs

Lecteurs de cartes à transpondeur

Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)

Lecteurs de code-barres

Imprimantes d'étiquettes

Câbles RS 232, RS 485

Claviers, manipulateurs

Adapteur USB

Imprimante de tickets de caisse

Câble USB (balance – imprimante)

## Software

• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiques [WX-010-0055]