



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,TDO](http://radwag.com/pl/info,w1,TDO)

# Waga dynamiczna DWT/RC HP

WK-106-0\_\_\_



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	15 – 60 kg
Dokładność odczytu [d]	5 – 20 g
Działka legalizacyjna [e]	5 – 20 g
Klasa dokładności OIML	XIII (1)*, Y (a)
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	12" graficzny kolorowy dotykowy
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 55 / 65
Klawiatura	Panel dotykowy
Konstrukcja	Stal nierdzewna
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232, USB, Ethernet, IN/OUT
Interfejsy opcjonalne	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 – +40 °C
Podzespoły i oprogramowanie	
System operacyjny	Microsoft Windows 11 IoT
Cechy użytkowe	
Wydajność	max 100 szt/min
Prędkość przenośnika	0,1 – 1,7 m/s

\*Klasa dokładności dla wag automatycznych, stosowanych w systemach kontroli towarów paczkowanych (KTP).



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Wyświetlacze  
 Czytniki kart transponderowych  
 Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)  
 Przewody RS 232, RS 485  
 Skanery kodów kreskowych

Drukarki etykiet  
 Przyciski sterujące  
 Adapter USB do terminali wagowych  
 Drukarki paragonowe  
 Przewód USB (waga – drukarka)

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiczne [WX-010-0055]