



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,TDO

Waga dynamiczna DWT/RC 10/HP



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	10 kg
Obciążenie minimalne [Min]	100 g
Dokładność odczytu [d]	5 g
Zakres tary	-10 kg
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	15,6" lub 19" kolorowy dotykowy
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 66/67
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 ÷ +40 °C
Cechy użytkowe	
Prędkość przenośnika	0,1 - 0,5 m/s



Weryfikacja dodatkowo płatna

Akcesoria

Wyświetlacze

Czytniki kart transponderowych

Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)

Przewody RS 232, RS 485

Skanery kodów kreskowych

Drukarki etykiet

Przyciski sterujące

Adapter USB do terminali wagowych

Drukarki paragonowe

Przewód USB (waga – drukarka)

Oprogramowanie

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiczne [WX-010-0055]