



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,TFE

Rama do zagłębienia wagi 1500 H8 w podłożu

WX-004-0192



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne

Wymiar szalki	1200×1200 mm
---------------	--------------



Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga platformowa nierdzewna H315 4H
 Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H

Platformy stalowe wodoodporne