



More information on the website
radwag.com/br/info,w1,TU4

Leitor de código de barras PM9600-SR433RBK10

WX-006-0052



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Construção	
Classe de proteção	IP 65 / 67
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	USB
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-20 – +50 °C
Temperatura de armazenamento	-40 – +70 °C
Parâmetros físicos	
Dimensões cilíndrico dispositivo	198×140×79 mm
Resistência à queda [m]:	2
Códigos de barras operados:	1D, 2D, Postal
Tecnologia de leitura:	Imager 2D
Contraste de código necessário [%]:	15

Parâmetros metrológicos

Umidade ambiente permitida [%]:

0 % – 95 %

Compatível com (Additional Fee)

Microbalança XA 5Y.M.A

Microbalança XA 5Y.M