




More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,TUT

## WPY 3/6.F1.R.PUK Terazi

WK-308-1050



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit  
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Animal weighing



Differential weighing



Packaged Goods Control



ALIBI Memory

### Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler  |           |
|--------------------------|-----------|
| Maksimum yük [Max]       | 3 / 6 kg  |
| Minimum yük [Min]        | 20 / 40 g |
| Okuma için ğruluđu [d]   | 1 / 2 g   |
| Yasallaştırma birimi [e] | 1 / 2 g   |
| Dara aralıđı             | -6 kg     |
| OIML sınıfı              | III       |

| Fiziksel parametreler       |   |
|-----------------------------|---|
| Display                     | 5,7" dirençli renkli dokunmatik ekran                     |
| Tartım kefesi boyutları     | 300×300 mm  |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 570×390×170 mm  |
| Konstrüksiyon               |   |
| IP Sınıfı                   | IP 65 konstrüksiyon, IP 43 terminal                       |
| Haberleşme arayüzler        |   |
| Haberleşme arayüzü          | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi |
| Elektrik parametreleri      |   |
| Güç kaynağı                 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                   |
| Çevresel koşullar           |   |
| Çalıştırma sıcaklığı        | -10 – +40 °C  |
| Atmosferik nem              | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok                               |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar (Additional Fee)

Transponder kart okuyucular

Güç adaptörü

RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)

Çakmak prizine uygun besleme kabloları

Barkod okuyucu

RS 232, RS 485 Kabloları

Etiket Yazıcısı

Display

Giriş/Çıkış kabloları

Klavye

Tartım terminalleri için tutucular

Fiş yazıcı

F1 Kütle standardı - ayar odacısız silindirik ağırlıklar, setleri

AP2-1 Güç döngüsü çıkışı

Modülleri ek platformları

RS 232 – USB Dönüştürücü

Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]

• Audit Trail Reader [WX-010-0186]

• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• RAD Key [WX-010-0005]

• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]

• R-Lab [WX-010-0080]

• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]