



More information on the website
radwag.com/br/info,w1,TV7

Balança multifuncional TMX19R.300.H6.K

WP-119-0064



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics



Checkweighing

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos

| | |
|---|---------|
| Capacidade máxima [máx] | 300 kg |
| Carga mínima | 2 kg |
| Resolução [d] | 100 g |
| Unidade de verificação [e] | 100 g |
| Faixa de tara | -300 kg |
| Resolução máxima para plataforma não verificada | 20 g |
| Classe OIML | III |

Parâmetros físicos

| | |
|---------|---------------------------------------|
| Display | 19" gráfico colorida tela touchscreen |
|---------|---------------------------------------|

| Parâmetros físicos | |
|---------------------------------------|--|
| Comprimento até cabo | 2,5 m |
| Dimensões até prato de pesagem | 800×800 mm |
| Dimensões até despositivo de controle | 590×430×240 mm |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 820×1250×510 mm |
| Construção | |
| Classe de proteção | IP 66 / 67 construção, IP 66 terminal |
| Interface de comunicação | |
| Interface de comunicação | 4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermético), Profibus DP (modo de operação: escravo), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×portas M12 8P ou 2×cabos alimentados através até prensa-cabo) |
| Interfaces opcionais | botões externos IMPRIMIR, TARA, INICIAR - terminal com 4IN/4OUT (M12 8P conector) é necessário, Módulo para plataforma de pesagem adicional - max. 3 pçs, metrológicos, como na plataforma de pesagem principal |
| Parâmetros elétricos | |
| Fonte de alimentação | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Consumo de energia | 45 W |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de operação | 0 – +40 °C |
| Umidade relativa | 10% – 85% RH sem condensação |
| Componentes e software | |
| Sistema operacional | Microsoft Windows 11 IoT |



Additional fee for verification



Acessórios (Additional Fee)

Cabos de rede (plataforma - Ethernet)
Displays
Leitores de código de barras
Impressoras de etiquetas

Impressora de recibos
Pesos padrão F1 -
pesos botão sem câmara de ajuste, conjuntos
RS 232 – Conversor USB

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]

- Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]