




More information on the website  
radwag.com/de/info,w1,TW5

# Wägemodul MPS.T.10000.R1

WX-016-0351



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter                             |                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Wägebereich [Max]                                    | 10000 g                                       |
| Vorlast                                              | 1000 g                                        |
| Ablesbarkeit [d]                                     | 0,1 g                                         |
| Wiederholbarkeit                                     | 0,15 g                                        |
| Aufwärmzeit nach dem Einschalten der Stromversorgung | 1 h                                           |
| Stabilisierungszeit                                  | 3 s                                           |
| Justierung                                           | extern                                        |
| Konstruktion                                         |                                               |
| Schutzart                                            | IP 43                                         |
| Gehäuse                                              | Aluminum                                      |
| Waageschale                                          | Edelstahl                                     |
| Kommunikationsschnittstellen                         |                                               |
| Schnittstellen                                       | RS232, max 115,2 kbps, Radwag ASCII-Protokoll |

| Elektrische Parameter            |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung                  | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Modul: 12V DC |
| Umgebungsbedingungen             |                                                                |
| Umgebungstemperatur              | +10 – +40 °C                                                   |
| Relative Luftfeuchtigkeit        | 40% – 80%                                                      |
| Physikalische Parameter          |                                                                |
| Waagschale                       | ø65 mm                                                         |
| Abmessungen des Geräts B x T x H | 220x70x75 mm                                                   |
| Nettogewicht                     | 0,9 kg                                                         |



## Zubehör (Additional Fee)

Kabel RS 232, RS 485  
Antivibrationstische

Terminal R

## Software (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]

## Abmessungen des Geräts B x T x H

