



Balança de precisão CY10.1.D2.K

WL-225-0001

More information on the website
radwag.com/br/info,w1,TXF



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Wi-Fi

Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos | |
|----------------------------|---------|
| Capacidade máxima [máx] | 1 kg |
| Carga mínima | - |
| Resolução [d] | 0,01 g |
| Unidade de verificação [e] | - |
| Faixa de tara | -1 kg |
| Repetibilidade | 0,03 g |
| Linearidade | ±0,03 g |

| Parâmetros metrológicos | |
|----------------------------------|--|
| Tempo de estabilização | 3 s |
| Ajuste | externa |
| Classe OIML | - |
| Parâmetros físicos | |
| Sistema de nivelamento | manual |
| Display | 10" gráfico colorida tela touchscreen |
| Comprimento até cabo | 1 m |
| Dimensões até prato de pesagem | 195×195 mm |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 530×310×150 mm |
| Peso líquido | 3,7 kg |
| Peso bruto | 4,6 kg |
| Construção | |
| Classe de proteção | IP 43 |
| Carcaça | aço + ABS |
| Interface de comunicação | |
| Interface de comunicação | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Parâmetros elétricos | |
| Fonte de alimentação | Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balança: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de operação | +15 – +30 °C |
| Temperatura de armazenamento | -25 – +70 °C |
| Umidade relativa | 10% – 80% RH sem condensação |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Acessórios (Additional Fee)

MediaBox
Etiquetas RFID
Mesas antivibração
Adaptadores de energia
!Plataformas de pesagem em aço com pintura a pó
Módulos adicionais
Mesas de pesagem profissionais
Capa protetora para balanças

!Leitores de código de barras
Pesagem por baixo
RS 232, RS 485 cabos
Impressoras de etiquetas
Leitor de impressão digital
RS 232 – Conversor USB
Impressora de recibos

Software (Additional Fee)

- E2R Pesagem [WX-010-0099]
- Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Dimensões do dispositivo L x P x A

