



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,TKK

Dynamische Waage DWT/RC 15/HYF

WK-106-0031



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|----------------------------|--|
| Wägebereich [Max] | 15 kg |
| Min. Belastung | 100 g |
| Zifferschritt [d] | 5 g |
| Tarierbereich | -15 kg |
| Physikalische Parameter | |
| Display | 10" grafisch farbiger Touchscreen |
| Höhe Wägeplattform | 800 ± 50 mm (andere Höhe auf Kundenbestellung) |
| Konstruktion | |
| Schutzart | IP 66 / 67 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | -10 – +40 °C |
| Besonderheiten | |
| Geschwindigkeit Förderband | 0,1 – 0,5 m/s |



Zubehör (Additional Fee)

Displays

Transponderkartenleser

Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)

Kabel RS 232, RS 485

Barcode-Scanner

Etikettendrucker

Tastaturen, Taster

Thermische Drucker

USB-Kabel (Waage – Drucker)

Software (Additional Fee)

• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]