



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,TKK

Balanza dinámica DWT/RC 15/HYF



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	15 kg
Minima capacidad	100 g
Legibilidad [d]	5 g
Rango de tara	-15 kg
Parámetros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Altura de plataforma de pesaje	800 ±50 mm (otras alturas disponibles bajo petición)
Construcción	
Grado de protección	IP 66/67
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 ÷ +40 °C
Características utilidades	
Velocidad de transportador	0,1 - 0,5 m/s



Accesorios

Pantallas
Lector de tarjetas transpondedor
Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)
Cables RS 232, RS 485
Escáner de códigos de barra

Impresoras de etiquetas
Teclado, manipuladores
Impresoras de recibos
Cable USB (Bascula a Impresora)

Programas

• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]