



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,TKK

Balance dynamique DWT/RC 15/HYF



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

| | |
|-------------------------------------|---|
| Paramètres métrologiques | |
| Capacité maximale [Max] | 15 kg |
| Capacité minimale [Min] | 100 g |
| Précision de lecture | 5 g |
| Étendue de tare | -15 kg |
| Paramètres physiques | |
| Afficheur | 10" graphique couleurs écran tactile |
| Hauteur de plate-forme de balance | 800 ± 50 mm (autres dimensions possibles pour une demande spéciale des clients) |
| Construction | |
| Degré de protection | IP 66 / 67 |
| Conditions environnementales | |
| Température du travail | -10 – +40 °C |
| Utilitaire features | |
| Vitesse de convoyeur | 0,1 – 0,5 m/s |



Accessoires

Afficheurs
Lecteurs de cartes à transpondeur
Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)
Câbles RS 232, RS 485
Lecteurs de code-barres

Imprimantes d'étiquettes
Claviers, manipulateurs
Imprimante de tickets de caisse
Câble USB (balance – imprimante)

Software

• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiques [WX-010-0055]