



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,TKK](http://radwag.com/pl/info,w1,TKK)

# Waga dynamiczna DWT/RC 15/HYF

WK-106-0031



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	15 kg
Obciążenie minimalne [Min]	100 g
Dokładność odczytu [d]	5 g
Zakres tary	-15 kg
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Wysokość platformy wagowej	800 ± 50 mm (inne wysokości na zamówienie klienta)
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 66 / 67
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 – +40 °C
Cechy użytkowe	
Prędkość przenośnika	0,1 – 0,5 m/s



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Wyświetlacze

Czytniki kart transponderowych

Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)

Przewody RS 232, RS 485

Skanery kodów kreskowych

Drukarki etykiet

Przyciski sterujące

Drukarki paragonowe

Przewód USB (waga – drukarka)

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiczne [WX-010-0055]