

Piattaforma PL/4/3000/H8/9/Z

WX-009-0077





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici			
Portata massima [Max]	3000 kg		
Divisione [d]	1 kg		
Costruzione			
Punteggio IP	IP 66 / 69		
Costruzione	Stainless steel AISI304		
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304		
Parametri fisici			
Dimensione piatto	1200×1500 mm		
Altezza della piattaforma	111 mm		
Dimensioni del pacco L x P x A	1700×1400×550 mm		


Precisione di lettura - valore previsto, a seconda dei parametri del trasmettitore di misura utilizzato.



Accessori (Additional Fee)

Terminale di pesata PUE 5 Terminale di pesata PUE HX7 Terminale di pesata PUE 7.1 Terminale di pesata PUE HY10


Device dimensions L x P x A




Platform	Α	В	Н
PLC/4/C6	800	800	120 ±10
PLC/4/C7	1000	1000	120 ±10
PLC/4/C8	1200	1200	120 ±10
PLC/4/C8/9	1200	1500	120 ±10
PLC/4/C9	1500	1500	120 ±10
PLC/4/C10	1500	2000	120 ±10
PLC/4/C11	2000	2000	120 ±10

dimensions in mm


PLC/4/C



PL/4/H6/Z PL/4/H7/Z PL/4/H8/Z




PL/4/H8/9/Z PL/4/H9/Z PL/4/H10/Z



Platform	Α	В	Н
PL/4/H6	800	800	88 ±2
PL/4/H7	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

PL/4/H



Platform	А	В	Н
PL/4/H6/Z	800	800	88 ±2
PL/4/H7/Z	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8/Z	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9/Z	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9/Z	1500	1500	88 ±2
PI /4/H10/7	1500	2000	111+2

dimensions in mm

PL/4/H/Z