



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,U1A

Antivibrationstisch rostfrei SAL/H



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Konstruktion | |
|-------------------------|-------------------|
| Konstruktion | Edelstahl AISI304 |
| Wägebereich | 40 kg |
| Physikalische Parameter | |
| Verpackungsgröße | 820×711×816 mm |
| Nettogewicht | 61 kg |
| Bruttogewicht | 65-70 kg |
| Länge | 770 mm |
| Breite | 680 mm |
| Höhe | 815±10 mm |

Kompatibel mit

Wägemodule MU YA
 Wägemodule MAS1
 Wägemodule MAS

Wägemodule MPS
 Präzisionswaage C32.PM
 Analysenwaage für Filter XA 5Y.F

Abmessungen des Geräts

SAL/H

