



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,U1A

Antivibrationstisch rostfrei SAL/H

WX-001-0077



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Konstruktion | |
|-------------------------|-------------------|
| Konstruktion | Edelstahl AISI304 |
| Wägebereich | 40 kg |
| Physikalische Parameter | |
| Verpackungsgröße | 820×711×816 mm |
| Nettogewicht | 61 kg |
| Bruttogewicht | 65-70 kg |
| Länge | 770 mm |
| Breite | 680 mm |
| Höhe | 815±10 mm |

Kompatibel mit (Additional Fee)

Wägemodule MU YA
 Wägemodule MAS1
 Analysenwaage AS X7
 Präzisionswaage WLC X7

Wägemodule MPS
 Präzisionswaage C32.PM
 Präzisionswaage PS X7
 Analysenwaage für Filter XA 5Y.F

Abmessungen des Geräts

SAL/H

