



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,U3R

PM9300-DK Barcode Scanner



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Construcción	
Grado de protección	IP 65
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-20 ÷ +50 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 ÷ +70 °C
Parámetros físicos	
Dimensiones de aparato	212×110×74 mm
Caída segura sobre una superficie dura [m]:	2
Códigos de barras compatibles:	1D, GS1 Databar
Tecnología de lectura:	Single line laser
Contraste del código requerido [%]:	25
Parámetros metrológicos	
Límites de humedad [%]:	0% ÷ 95%

Trabaja con

Módulo de pesaje MU YA
Bascula multifuncionale inoxidable HX7 H
Báscula con rampa Multifuncionale inoxidable HX7.4N H
Báscula multifuncionale de plataforma HX7.4C
Bascula multifuncionale HX7 HR
Microbalanza XA 5Y.M.A.P
Bascula multifuncionale WPY
Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P
Bascula multifuncionale C32
Balanza de alta resolucion inoxidables HY10.HRP.H
Balanza de precisión 5Y.PM
Microbalanza para filtros MYA 5Y.F
Básculas multifuncionales de patines inoxidables HX7.4P2 H
Bascula multifuncionale inoxidable TMX H
Balanzas WLY para CCE
Balanza analítica AS X7
Balanza de precisión PS X2
Balanza analítica AS X2 PLUS
Bascula multifuncionale TMX
Microbalanza XA 5Y.M.A
Balanza de precisión PS R2
Balanza de precisión WLC X2
Balanza de precisión WLC X7
Báscula con rampa Multifuncionale inoxidables HX7.4N H.LD
Balanzas PS X2 para CCE
Balanzas dinámicas DWT/RC/HYF
Terminal de pesaje PUE CY10
Bascula multifuncionale CY10
Básculas multifuncionales para paletas inoxidables HX7.4P H
Bascula multifuncionale HY10
Bascula multifuncionale inoxidable HY10 H
Balanza de alta resolucion HY10.HRP
Balanza de precisión C32.PM
Balanza de alta resolucion PUE 7.1.HRP
Dispositivo automático para la calibración de pipetas multicanal

Bascula multifuncionale HX7
Báscula multifuncionale de plataforma inoxidable hundidas HX7.4 H/Z
Balanza de precisión PS X7
Balanzas WPY para CCE
Balanza analítica XA 5Y.A
Báscula multifuncionale de plataforma inoxidable HX7.4 H
Básculas multifuncionales de patines HX7.4P2
Comparador de Masas Manuales WAY 5Y.KO
Balanza analítica AS 5Y
Balanza de precisión PS R2.H
Balanza HY10.H para CCE
Balanza de precisión CY10
Balanza analítica para filtros XA 5Y.F
Balanza de precisión WLY
Comparador de Masas Manuales APP 5Y.KO
Microbalanza MYA 5Y
Balanza de precisión PS R1
Balanza analítica XA 5Y
Comparador de Masas Manuales 5Y.PM.KB
Balanza analítica AS R2 PLUS
Terminal de pesaje PUE C32
Terminal de pesaje PUE 7.1
Terminal de pesaje PUE HX7
Terminal de pesaje PUE 5
Balanza de precisión PS 5Y
Comparador de Masas Manuales XA 5Y.KO
Microbalanza XA 5Y.M
Comparador de Masas Manuales UYA 5Y.KO
Balanzas analíticas AS R1 PLUS
Bascula de rampa impermeable H315
Básculas multifuncionales para paletas HX7.4P
Balanzas dinámicas DWM
Balanzas de rodillos
Microbalanza XA 5Y.M.A.S