



# Pumpe zum Absaugen von Flüssigkeiten



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Das Gerät verfügt über zwei interne Pumpen und zwei eingebaute Tasten zur Bedienung der einzelnen Pumpen. Die beleuchteten Tasten zeigen den Betrieb der jeweiligen Pumpe an.

Das Set verfügt über zwei Spitzen, mit denen Wasser aus einem einzigen Becher (Einkanalspitze) oder aus vier Pipetten gleichzeitig (Vierkanalspitze) entnommen werden kann. Das Wasser aus beiden Kanälen wird über einen einzigen Schlauch in das Becherglas abgeleitet.

Die Stromversorgung der Pumpe erfolgt über USB am Wägeterminal. Sie kann z. B. über ein Handy-Ladegerät mit Strom versorgt werden.

table {font-size: 12px} td {padding:10px; } tr {text-align:center;} @media (max-width: 800px) { table {font-size: 9px} td {padding: 1px 1px} }

## Kompatibel mit

Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung  
Mikrowaage XA 5Y.M.A

Analysenwaage XA 5Y  
Mikrowaage XA 5Y.M

