



Pompka do wysysania cieczy

WX-001-0445



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Precyzyjne wysysanie, bezbłędne pomiary Urządzenie posiada dwie wewnętrzne pompki i dwa wbudowane przyciski, które służą do obsługi osobnych pompek. Podświetlane przyciski informują o pracy konkretnej pompki. Zestaw posiada dwie końcówki, które umożliwiają odsysanie wody z pojedynczej zlewki (końcówka jednokanałowa) lub z czterech pipet jednocześnie (końcówka czterokanałowa). Woda z obu kanałów jest odprowadzana do zlewki poprzez jeden przewód. Pompka jest zasilana poprzez USB A w terminalu wagowym. Można ją zasilać również z ładowarki do telefonu.

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga XA 5Y.M.A
Waga analityczna XA 5Y.A

Mikrowaga XA 5Y.M
Mikrowaga MYA 5Y