




More information on the website
radwag.com/de/info,w1,U6M

RLAB



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Komponenten und Software

| | |
|----------------|------------------|
| Betriebssystem | Windows 7, 8, 10 |
|----------------|------------------|

Kompatibel mit

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage
H315 HR

Wägemodule MUYA

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H

Wägemodule MAS1

Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C

Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR

Mikrowaage XA 5Y.M.A.P

Multifunktionswaage WPY

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P

Multifunktionswaage C32

Balkenwaagen aus Edelstahl

HX5.EX-1.4P2 H

Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H

Plattformwaage C315

Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F

Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z

Personenwaage C315.0

Auffahrwaage

H315 4N.H.LD rostfrei

Präzisionswaage PS X7

Waagen WPY für FPVO

Analysenwaage XA 5Y.A

Multifunktions- Plattformwaage

HX7.4 H rostfrei

Palettenwaagen C315.4P

Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2

Ultra-Mikrowaage UYA 5Y

Plattformwaagen HX5.EX-1 C

Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 H

Analysenwaage AS 5Y

Präzisionswaage PS R2.H

Wägeterminal PUE HX5.EX

Waagen HY10.H für FPVO

Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 HR
Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H
Multifunktionswaage TMX H rostfrei
Waagen WLY für FPVO
Analysenwaage AS X7
Präzisionswaage PS X2
Analysenwaage AS X2 PLUS
Multifunktionswaage TMX
Babywaage C315.D
Wägemodule MWMH
Mikrowaage XA 5Y.M.A
Präzisionswaage WLC
Präzisionswaagen PS R2
Balkenwaagen C315.4P2
Plattformwaage
H315 4H rostfrei
Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H
Präzisionswaage WLC X7
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H.LD rostfrei
Balkenwaagen
HX5.EX-1.4P2 C
Waagen PS X2 für FPVO
Wasserdichte Plattformwaage H315 H
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H
Auffahrwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4N
Multifunktionswaagen HY10
Plattformwaagen HX5.EX-1.4 C
Wägemodule MAS
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z
Wägemodule MPS
Auffahrwaage
H315 4N.H rostfrei
Plattformwaagen C315.4
Palettenwaagen aus Edelstahl
HX5.EX-1.4P H
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP
Präzisionswaage C32.PM
Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP
Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung
Multifunktionswaage HX7
Wägemodule MWLH
Bodeneinbauwaagen aus Edelstahl
HX5.EX-1.4 H/Z

Plattformwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4 H
Präzisionswaage WTC
Plattformwaage
H315 4C
Personenwaage C315.OW
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
Präzisionswaage WLY
Rohrbahnwaagen
H315 2K
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H
Wägemodul MW-01
Präzisionswaage WLC C/2
Mikrowaage MYA 5Y
Viehwaagen H315 4I.S
Präzisionswaage PS R1
Analysenwaage XA 5Y
Analysenwaage AS R2 PLUS
Wägeterminal PUE C32
Wägeterminal PUE 7.1
Wägeterminal PUE HX7
Wägeterminal PUE 5
Präzisionswaage PS 5Y
Postwaage für Pakete
Palettenwaagen HX5.EX-1.4P C
Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H
Mikrowaage XA 5Y.M
Wägeterminal PUE C315
Wägeterminal PUE HY10
Wägemodul MW-04
Analysenwaage AS R1 PLUS
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F
Bettenwaage C315.4B
Wägeterminal PUE H315
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P
Wägemodule MWSH
Stuhlwaage C315.K
Mikrowaage XA 5Y.M.A.S
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315
Auffahrbettenwaage C315.8B