




R-LAB

WX-010-0080

More information on the website
radwag.com/es/info/w1,U6M



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos tecnicos

Components and software

Sistema operativo

Windows 7, 8, 10

Trabaja con (Additional Fee)

Báscula de plataforma impermeable H315 HR

Módulo de pesaje MUYA

Báscula multifuncional inoxidable HX7 H

Módulo de pesaje MAS1

Báscula con rampa Multifuncionale inoxidable HX7.4N H

Báscula multifuncionale de plataforma HX7.4C

Báscula multifuncional HX7 HR

Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P

Báscula multifuncional WPY

Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P

Báscula multifuncional C32

Básculas de patines inoxidables HX5.EX-1.4P2 H

Balanza de alta resolucion inoxidables HY10.HRP.H

Báscula de plataforma C315

Microbalanza para filtros MYA 5Y.F

Básculas de plataforma de 1 sensor de acero inoxidable HX5.EX-1 HR

Básculas multifuncionales de patines inoxidables HX7.4P2 H

Báscula multifuncionale inoxidable TMX H

Báscula Pesapersonas C315.0

Báscula con rampa inoxidables H315 4N.H.LD

Balanza de precisión PS X7

Bálanzas WPY para CCE

Balanza analítica XA 5Y.A

Báscula multifuncionale de plataforma inoxidable HX7.4 H

Básculas para paletas C315.4P

Básculas multifuncionales de patines HX7.4P2

Ultra-Microbalanza UYA 5Y

Básculas de plataforma de 1 sensor HX5.EX-1 C

Básculas de rampas impermeables HX5.EX-1 C

Balanza analítica AS 5Y

Bálanzas PS 5Y para CCE

Balanza de precisión PS R2.H

Terminal de pesaje PUE HX5.EX

Báscula HY10.H para CCE

Básculas de plataforma de 4 sensor de acero inoxidable HX5.EX-1.4

H

Balanzas WLY para CCE	Balanza de precisión WTC
Balanza analítica AS X7	Báscula de plataforma H315 4C
Balanzas PS X7 para CCE	Báscula Pesapersonas C315.0W
Báscula multifuncional TMX	Balanza analítica para filtros XA 5Y.F
Balanza para bebes C315.D	Balanza de precisión WLY
Módulo de pesaje MWMH	Básculas de carriles H315 2K
Microbalanza XA 5Y.M.A	Básculas para paletas inoxidables H315 4P.H
Balanza de precisión WLC	Transductores de masa MW-01
Balanza de precisión PS R2	Balanza de precisión WLC C/2
Básculas de patines C315.4P2	Microbalanza MYA 5Y
Báscula de plataforma inoxidable H315 4H	Balanzas para ganado H315 4I.S
Básculas de patines inoxidables H315 4P2.H	Balanza de precisión PS R1
Balanza de precisión WLC X7	Balanza analítica XA 5Y
Báscula con rampa Multifuncionale inoxidables HX7.4N H.LD	Balanza analítica AS R2 PLUS
Básculas de patines HX5.EX-1.4P2 C	Terminal de pesaje PUE C32
Báscula de plataforma impermeable H315 H	Terminal de pesaje PUE 7.1
Básculas multifuncionales para paletas inoxidables HX7.4P H	Terminal de pesaje PUE HX7
Básculas con rampa inoxidables HX5.EX-1.4N	Terminal de pesaje PUE 5
Báscula multifuncional HY10	Balanza de precisión PS 5Y
Básculas de plataforma HX5.EX-1.4 C	Básculas para paquetería
Módulo de pesaje MAS	Básculas para paletas HX5.EX-1.4P C
Báscula multifuncionale inoxidable HY10 H	Balanzas para ganado inoxidables H315 4I.H
Báscula de plataforma empotrada inoxidable H315.4 H/Z	Microbalanza XA 5Y.M
Módulo de pesaje MPS	Terminal de pesaje PUE C315
Báscula con rampa inoxidables H315 4N.H	Terminal de pesaje PUE HY10
Báscula de plataforma C315.4	Transductores de masa MW-04
Básculas para paletas inoxidables HX5.EX-1.4P H	Balanza analítica AS R1 PLUS
Balanza de alta resolucion HY10.HRP	Ultra-microbalanza para filtros UYA 5Y.F
Balanza de precisión C32.PM	Balanza de cama C315.4B
Balanza de alta resolucion PUE 7.1.HRP	Terminal de pesaje PUE H315
Balanzas automáticas para la calibración de pipetas	Básculas multifuncionales para paletas HX7.4P
Báscula multifuncional HX7	Módulo de pesaje MWSH
Módulo de pesaje MWLH	Bascula de silla C315.K
Básculas de plataforma inoxidables hundidas HX5.EX-1.4 H/Z	Microbalanza para pesar stents XA 5Y.M.A.S
Báscula multifuncional de plataforma empotrada inoxidable HX7.4 H/Z	Básculas de carriles inoxidables H315
	Balanza de cama con rampa C315.8B