



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,U71

Bilancia di precisione CY10.60.C2.K.M2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Wi-Fi

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	60 kg
Portata minima [Min]	50 g
Divisione [d]	1 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	10 g
Campo di tara	-60 kg
Ripetibilita	1,5 g
Linearità	±3 g

Parametri metrologici	
Tempo di stabilizzazione	3 s
Calibrazione	external
Classe OIML	II
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Display	10" graphic colour touchscreen
Lunghezza del cavo	2,5 m
Dimensione piatto	400×500 mm
Dimensioni del pacco	720×620×210 mm
Peso netto	13,5 kg
Peso lordo	16 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	steel + ABS
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+15 – +30 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 – +70 °C
Umidità relativa	10% – 80% RH no condensation

*Il consumo di energia dipende dalla configurazione del terminale e dal numero e dal tipo di dispositivi esterni collegati.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori

MediaBox

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere

Piattaforme HRP verniciata a polvere

Tag RFID

Alimentatore

Moduli aggiuntivi della piattaforma

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere

Moduli aggiuntivi

Piattaforme con struttura in materiale plastico

Tavolo di pesata professionale

Capottina protettiva per bilance

Lettore di codici a barre

Cavo seriale RS 232, RS 485

stampanti per etichette

Cavo seriale RS 232, RS 485

Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio

Stampanti di ricevuta

Lettore di impronte digitali

RS 232 – USB Converter

Software

• E2R Weighing [WX-010-0099]

• E2R Weighing Records [WX-010-0038]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

Device dimensions

