



CY10.60.C2.K.M2 上皿天秤

WL-225-0013

More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,U71



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Wi-Fi

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	60 kg
最小荷重	50 g
最小表示 [d]	1 g
法定計量時の単位 [e]	10 g
風袋範囲	-60 kg
繰返し性	1,5 g
直線性	±3 g

計測パラメータ	
安定化時間	3 s
調整	レンジ
OIMLクラス	II
物理的パラメータ	
レベリングシステム	自動センタリング
ディスプレイ	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
ケーブル長	2,5 m
計量皿寸法	400×500 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	720×620×210 mm
正味重量	13,5 kg
総重量	16 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
ハウジング	いはいえ + ABS
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A : 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
環境条件	
動作温度	+15 – +30 °C
保管温度	-25 – +70 °C
相対湿度	10% – 80% RH 最大距離

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス
 軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム
 HRP プラットフォームスケール 高ひょう量モデル
 RFIDタグ
 電源アダプタ
 追加計量プラットフォームモジュール
 軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム
 追加モジュール
 プラスチックケース製のプラットフォーム
 プロ仕様の計量テーブル

天秤用保護カバー
 バーコードスキャナ
 RS 232、RS 485 ケーブル
 ラベルプリンタ
 RS 232、RS 485 ケーブル
 スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
 レシートプリンタ
 指紋リーダー
 RS 232 – USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

- E2R Weighing Records (計量記録) [WX-010-0038]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

