



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,UBJ

Balance multifonctionnelle CY10.1,5.D2.K.M3



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions

-  Autotest
-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Pipettes Calibration
-  Air density correction
-  Density determination
-  Differential weighing
-  Ambient conditions monitoring
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Wi-Fi

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

Capacité maximale [Max]	1,5 kg
Capacité minimale [Min]	10 g

Paramètres métrologiques	
Précision de lecture	0,5 g
Échelon de légalisation [e]	0,5 g
Étendue de tare	-1,5 kg
Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées	0,05 g
Temps de stabilisation	2 s
Ajustage	externe
Classe de précision OIML	III
Paramètres physiques	
Système de nivellement	manuel
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	195×195 mm
Dimensions de colis	530×310×150 mm
Masse nette	3,7 kg
Masse brute	4,6 kg
Longueur de câble	1 m
Multi - étendue	Oui
Construction	
Degré de protection	IP 43
Boîtier	métal + ABS
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Paramètres électriques	
Alimentation	12÷15V DC
La consommation d'énergie	1A
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 ÷ +40 °C
Température de stockage	-25 ÷ +70 °C
Utilitaire features	
Nombre maximal de plate-formes desservies	max.2

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Accessoires

MediaBox
Platesformes en acier pulvérisé
Tag RFID
Alimentateurs
Modules de plateforme supplémentaires

Écran de protection anti-poussière
Lecteurs de code-barres
Imprimantes d'étiquettes
Câbles RS 232, RS 485
Lecteur d'empreintes digitales

Platesformes en acier pulvérisé
Modules complémentaires
Platesformes dans les boîtiers en plastique

Convertisseur RS 232 – USB
Imprimante de tickets de caisse

Software

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Registre [WX-010-0038]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

Dimensions d'appareil

