



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,UE2

Moxa UPort 1110 Konverter



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Der Moxa UPort 1110 Konverter ist ein Gerät zur Erweiterung eines Computers mit RS-232-Anschluss über den USB-Bus. Damit kann eine Waage, die nicht mit der USB-Schnittstelle ausgestattet ist, an den PC angeschlossen werden.



Kompatibel mit

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage
H315 HR
Wägemodule MU YA
Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
Wägemodule MAS1
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H rostfrei
Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C

Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP
Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung
Multifunktionswaage HX7
Wägemodule MWLH
Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z
Personenwaage C315.0
Auffahrwaage
H315 4N.H.LD rostfrei

Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
Mikrowaage XA 5Y.M.A.P
Multifunktionswaage WPY
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P
Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H
Plattformwaage C315
Präzisionswaage 5Y.PM
Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F
Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H
Multifunktionswaage TMX H rostfrei
Waagen WLY für FPVO
HRP pulverbeschichtete Wägeplattformen
Multifunktionswaage TMX
Babywaage C315.D
Wägemodule MWMH
Mikrowaage XA 5Y.M.A
Präzisionswaage WLC
Balkenwaagen C315.4P2
Plattformwaage
H315 4H rostfrei
Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H
Multifunktions- Auffhrwaage
HX7.4N H.LD rostfrei
HRP.H Edelstahl Wägeplattformen
Wasserdichte Plattformwaage H315 H
Wägeterminal PUE CY10
Multifunktionswaage CY10
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H
Multifunktionswaagen HY10
Kommunikationsmodul
Wägeterminal PUE 5
Wägemodule MAS
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z
Wägemodule MPS
Auffhrwaage
H315 4N.H rostfrei
Plattformwaagen C315.4
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP

Waagen WPY für FPVO
Analysenwaage XA 5Y.A
Multifunktions- Plattformwaage
HX7.4 H rostfrei
Palettenwaagen C315.4P
Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2
Waagen HY10.H für FPVO
Präzisionswaage CY10
Plattformwaage
H315 4C
Personenwaage C315.OW
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
Präzisionswaage WLY
Rohrbahnwaagen
H315 2K
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H
Wägemodul MW-01
Mikrowaage MYA 5Y
1-Sensor Plattformen im Kunststoffgehäuse
Viehwaagen H315 4I.S
Analysenwaage XA 5Y
Wägeterminal PUE 7.1
Wägeterminal PUE HX7
Postwaage für Pakete
Feuchtebestimmer PMV 5Y
Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H
Mikrowaage XA 5Y.M
Wägeterminal PUE C315
Wägeterminal PUE HY10
Wägemodul MW-04
Bettenwaage C315.4B
Wägeterminal PUE H315
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P
Wägemodule MWSH
Stuhlwaage C315.K
Mikrowaage XA 5Y.M.A.S
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315
Auffhrbettenwaage C315.8B