



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,UER](https://radwag.com/fr/info,w1,UER)

# Balance multifonctionnelle CY10.150.C3.K.M3

WP-125-0043



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Wi-Fi

## Paramètres Techniques

### Paramètres métrologiques

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Capacité maximale [Max]                                       | 150 kg  |
| Capacité minimale [Min]                                       | 1000 g  |
| Précision de lecture [d]                                      | 50 g    |
| Échelon de légalisation [e]                                   | 50 g    |
| Étendue de tare                                               | -150 kg |
| Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées | 5 g     |
| Temps de stabilisation                                        | 3 s     |

| Paramètres métrologiques                  |                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajustage                                  | externe                                                                                     |
| Classe de précision OIML                  | III                                                                                         |
| Paramètres physiques                      |                                                                                             |
| Système de nivellement                    | manuel                                                                                      |
| Afficheur                                 | 10" graphique couleurs écran tactile                                                        |
| Longueur de câble                         | 2,5 m                                                                                       |
| Dimension du plateau                      | 500×700 mm                                                                                  |
| Dimensions de colis L x P x H             | 850×800×270 mm                                                                              |
| Masse nette                               | 22,7 kg                                                                                     |
| Masse brute                               | 26,5 kg                                                                                     |
| Construction                              |                                                                                             |
| Degré de protection                       | IP 65 construction, IP 43 terminal                                                          |
| Boîtier                                   | métal + ABS                                                                                 |
| Interface de Communication                |                                                                                             |
| Interface de Communication                | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot                               |
| Paramètres électriques                    |                                                                                             |
| Alimentation                              | Adaptateur: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A<br>Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Conditions environnementales              |                                                                                             |
| Température du travail                    | -10 – +40 °C                                                                                |
| Température de stockage                   | -25 – +70 °C                                                                                |
| Multi - étendue                           | Oui                                                                                         |
| Utilitaire features                       |                                                                                             |
| Nombre maximal de plate-formes desservies | max.2                                                                                       |

**Temps de stabilisation** dépend de conditions externes et de la dynamique du placement d'un poids sur le plateau; déterminé pour le profil FAST.

\*La consommation électrique dépend de la configuration du terminal ainsi que du nombre et du type de périphériques connectés.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Accessoires (Additional Fee)

MediaBox  
Platesformes en acier pulvérisé  
Tag RFID  
Alimentateurs  
Modules de plateforme supplémentaires  
Modules complémentaires  
Platesformes dans les boîtiers en plastique  
Écran de protection anti-poussière

Lecteurs de code-barres  
Imprimantes d étiquettes  
Câbles RS 232, RS 485  
Supports, Statifs, bras-supports  
Lecteur d'empreintes digitales  
Convertisseur RS 232 – USB  
Imprimante de tickets de caisse

## Software (Additional Fee)

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Dimensions d'appareil L x P x H

