



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,UER

# CY10.150.C3.K.M3 Çok Fonksiyonlu Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit  
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Density determination



Differential weighing



Ambient conditions  
monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Maksimum yük [Max] | 150 kg |
| Minimum yük [Min]  | 1000 g |

| Metrolojik parametreler                                     |  |
|---|--|
| Okuma up doğruluğu [d]                                      | 50 g   |
| Yasallaştırma birimi [e]                                    | 50 g   |
| Dara aralığı  | -150 kg  |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 5 g  |
| Kararlılık süresi   | 3 s  |
| Ayarlama  | external                                       |
| OIML sınıfı   | III  |
| Fiziksel parametreler                                       |  |
| Tesviye sistemi   | manuel   |
| Display   | 10" graphic colour touchscreen                 |
| Tartım kefi boyutları                                       | 500x700 mm                                     |
| Ambalaj boyutları   | 850x800x270 mm                                 |
| Net ağırlık   | 22,7 kg  |
| Brüt ağırlık  | 26,5 kg  |
| Kablo uzunluğu  | 2,5 m  |
| Çok kademeli  | YES  |
| Konstrüksiyon   |  |
| IP Sınıfı   | IP 43  |
| Dava  | steel + ABS                                    |
| Haberleşme arayüzler  |  |
| Haberleşme arayüzü  | 2xUSB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Elektrik parametreleri                                      |  |
| Güç kaynağı   | 12÷15V DC                                      |
| Güç tüketimi  | 1A   |
| Çevresel koşullar   |  |
| Çalıştırma sıcaklığı  | -10 ÷ +40 °C                                   |
| Depolama sıcaklığı  | -25 ÷ +70 °C                                   |
| Fonksiyonel özellikler                                      |  |
| Maksimum platform sayısı                                    | max.2  |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Aksesuarlar

MediaBox  
Platformları celik toz boyalı  
RFID etiketleri  
Güç adaptörü  
Modülleri ek platformları

Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu  
Etiket Yazıcısı  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Parmak izi okuyucu

## Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları

