



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,UFX

PM02.EX-2-2 fuente de alimentación con seguridad intrínseca para balanzas EX

WX-004-0258



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros físicos

Longitud del cable	10 m
Dimensiones de aparato	216×174×64 mm

Construcción

Grado de protección	IP 66 / 68
Certificación ATEX	II (2)G [Ex ib Gb] IIC II (2)D [Ex ib Db] IIIC
Chasis	Acero inoxidable
Trabajando en zonas	-

Parámetros electricos

Alimentación	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo máximo de potencia	15 W

Condiciones ambientales

Temperatura de trabajo	-20 – +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – +60 °C

Condiciones ambientales

Humedad relativa de aire

10% – 85% RH sin condensación






Trabaja con (Additional Fee)

Plataformas de acero inoxidable HRP EX.H
Plataformas pintadas de polvo HRP

Plataformas de acero inoxidable HRP.H
Plataformas pintadas de polvo HRP EX

Dimensiones de aparato



[PM01.EX](#)