



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,UFX](http://radwag.com/es/info,w1,UFX)

## PM02.EX-2-2 fuente de alimentación con seguridad intrínseca para balanzas EX



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Datos técnicos

Construcción	
Grado de protección	IP66 / IP68
Chasis	Acero inoxidable
Certificación ATEX	II (2)G [Ex ib Gb] IIC II (2)D [Ex ib Db] IIIC
Trabajando en zonas	-
Parámetros eléctricos	
Alimentación	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo máximo de potencia	15 W
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-20 ÷ +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 ÷ +60 °C
Humedad relativa de aire	10% ÷ 85% RH sin condensación
Parámetros físicos	
Dimensiones de aparato	216×174×64 mm






## Trabaja con

Plataformas de acero inoxidable HRP EX.H  
Plataformas pintadas de polvo HRP

Plataformas de acero inoxidable HRP.H  
Plataformas pintadas de polvo HRP EX

## Dimensiones de aparato



PM01.EX