



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,UK2

MA 110.X2.IC.A.NS Nem Tayin Cihazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Drying modes



Samples drying



Moisture content analysis



Dry mass determination



Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	110 g
Okuma için ırululuęu [d]	1 mg
Dara aralıęı	-110 g
Ayarlama	dahili (otomatik)
Maksimum numune aęırlıęı	110 g
Isıtma modülü	metal ısıtıcı
Nem tekrarlanabilirlik	$\pm 0,05$ % (örnek ~ 2 g), $\pm 0,01$ % (örnek ~ 10 g)

Metrolojik parametreler	
Nem okuma iinruluėu	0,001 %
Kurutma sıcaklıėı aralıėı	Max 160 °C
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	5" inlik grafik renkli dokunmatik
Tartım odası	otomatik
Maksimum numune ykseklilik	20 mm
Tartım kefesi boyutları	ø90, h= 8 mm
Ambalaj boyutları	476×381×346 mm
Net aėırlık	5,3 kg
Brt aėırlık	6,8 kg
Konstrksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Fonksiyonel zellikler	
Ekran modu	%MC, %DC, %ATRO MC, %ATRO DC, g, g/kg MC, g/kg DC, -%MC
Kurutma yntemi	4 kurutma profilleri (standart, hızlı, kademeli, hafif)
Bitiř modu	4 modları (zamanlı, tanımlı, otomatik, manuel)
İlave fonksiyonlar	numune tanımlama
Haberleřme arayzler	
Haberleřme arayz	RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
Gc kaynaėı	100 – 120 V AC 50/60 Hz veya 200-240 V AC 50/60 Hz
Gc tketimi	6 W
Isıtma modl gc	450 W
evresel kořullar	
alıřtırma sıcaklıėı	+10 – +40 °C
SOP - Metrolojik testler	
Aėırlık gstergesi kontrol	Ktle harici standart 50g, 100g, 200g (Nem Tayin Cihazı baėlı olarak)
Aėırlık gstergesi kontrol	Ktle harici standart 50g, 100g, 200g (Nem Tayin Cihazı baėlı olarak)
Kurutma sıcaklıėı kontrol	1 veya 2 puan Kurutma profiline baėlı olarak (tehizat: GT105k-12/Z Kontrol Termometresi)
Nem iinruluėu kontrol	sertifikalı MV Test kiti
Kurutma sıcaklıėı ayarlama	3 noktalı ayarlama, tanımlanan sıcaklıklarda, programlanabilir deėerler (tehizat: GT105k-12/Z Kontrol Termometresi)

¹Aksesuar olarak temin edilebilen barkod okuyucular, yalnızca RS232 arayzn kullanarak kantarla birlikte alıřır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

Antivibrasyon masaları
Nem Tayin Cihazı aksesuarları
Barkod okuyucu
Fiş yazıcı
Koruyucu kapak

RS 232, RS 485 Kabloları
Ek modüller
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)
RS 232 – RS 485 Converter

Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• E2R Nem Tayin Cihazı [WX-010-0072]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları

