



radwag.com



More information on the website  
radwag.com/ja/info,w1,UK6

## PT0256.2 ケーブル

WX-013-0114



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### 概要

IN/OUT ケーブル (PUE C41H, PUE HY10, PUE 5.15, PUE 5.19). 長さ : 2 m. ケーブルタイプ: 標準 P0256.2: 2 m  
カスタム P0256.5 (追加料金): 5 m カスタムP0256.10 (追加料金): 10 m 対応機器: PUE C41H  
ターミナル対応はかりPUE HY10 ターミナル対応はかりPUE 5.15 ターミナル対応はかりPUE 5.19  
ターミナル対応はかりPUE C41H ターミナルPUE HY10 ターミナルPUE 5.15 ターミナルPUE 5.19  
ターミナルHRP プラットフォームMWSH 計量モジュールMWLH 計量モジュール

### 互換性あり (Additional Fee)

HX7 H ステンレス製多機能はかり  
HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール  
HX7.4C 多機能プラットフォームスケール  
HX7 HR 多機能はかり  
HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり  
HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール  
HRP プラットフォームスケール 高ひょう量モデル  
HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール  
ステンレス製HRP.Hプラットフォーム

PUE 5 計量ターミナル  
HY10 H ステンレス製多機能はかり  
HY10.HRP 高分解能はかり  
HX7 多機能はかり  
MWLH モジュール  
HX7.4 H/Z  
多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ)  
HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール  
HX7.4P2 多機能ビームスケール

HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール  
HY10 多機能はかり  
通信モジュール

PUE HX7 計量ターミナル  
HX7.4P 多機能パレットスケール  
MWSH モジュール