



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,UK6

PT0256.2 ケーブル

WX-013-0114



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

概要

IN/OUT ケーブル (PUE C41H, PUE HY10, PUE 5.15, PUE 5.19). 長さ : 2 m. ケーブルタイプ: 標準 P0256.2: 2 m
カスタム P0256.5 (追加料金): 5 m カスタム P0256.10 (追加料金): 10 m 対応機器: PUE C41H
ターミナル対応はかり PUE HY10 ターミナル対応はかり PUE 5.15 ターミナル対応はかり PUE 5.19
ターミナル対応はかり PUE C41H ターミナル PUE HY10 ターミナル PUE 5.15 ターミナル PUE 5.19
ターミナル HRP プラットフォーム MWSH 計量モジュール MWLH 計量モジュール

互換性あり (Additional Fee)

HX7 H ステンレス製多機能はかり
HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール
HX7.4C 多機能プラットフォームスケール
HX7 HR 多機能はかり
HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり
HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール
HRP プラットフォームスケール 高ひょう量モデル
HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール
ステンレス製 HRP.H プラットフォーム
HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール
HY10 多機能はかり

通信モジュール
PUE 5 計量ターミナル
HY10 H ステンレス製多機能はかり
HY10.HRP 高分解能はかり
HX7 多機能はかり
MWLH モジュール
HX7.4 H/Z
多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ)
HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール
HX7.4P2 多機能ビームスケール
PUE HX7 計量ターミナル

