



More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,UL4

# Bilancia multifunzione HY10.60.H6.K



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  ALIBI Memory
-  Transactions

## Specifiche

### Parametri metrologici

|   |       |
|---|-------|
| Portata massima [Max]                     | 60 kg |
| Portata minima [Min]                      | 400 g |
| Divisione [d]                             | 20 g  |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 20 g  |

| Parametri metrologici                          |   |
|--|---|
| Campo di tara                                  | -60 kg  |
| Massima leggibilità per bilance non verificate | 2 g   |
| Calibrazione                                   | external  |
| Classe OIML                                    | III   |
| Parametri fisici                               |   |
| Display  | 10,1" graphic colour touchscreen  |
| Lunghezza del cavo                             | 2,5 m   |
| Dimensione piatto                              | 800×800 mm  |
| Dimensioni del pacco                           | 820×1250×500 mm   |
| Peso netto                                     | 43 kg   |
| Peso lordo                                     | 47 kg   |
| Costruzione                                    |   |
| Punteggio IP                                   | IP 68 construction, IP 68 (1h max)/69 terminal  |
| Interfaccia di comunicazione                   |   |
| Interfaccia                                    | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital)  |
| Interfacce opzionali                           | module Wi-Fi 802.11 b/g/n, module Profibus (DP SLAVE), module RS485, module PROFINET (RJ45), analog output module (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC) |
| Parametri elettrici                            |   |
| Alimentatore                                   | 100 – 240 V AC 50/60 Hz   |
| Environmental conditions                       |   |
| Ambiente di lavoro                             | -10 – +40 °C  |
| Umidità relativa                               | 10% – 85% RH no condensation  |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Accessori

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 Lettore di tessere transponder  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Ethernet)  
 Display  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 cavi IN/OUT  
 Lettore di codici a barre  
 stampanti per etichette

Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
 Tastiera, interruttori esterni  
 Stampanti di ricevuata  
 Pesi standard F1 - cilindrici, set  
 cavo USB (connessione bilance - stampanti)  
 Moduli aggiuntivi della piattaforma  
 Moduli aggiuntivi  
 RS 232 – USB Converter

## Software

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- E2R PGC [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]

- E2R Formulazione [WX-010-0043]
- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]

- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]

- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

## Device dimensions



| Scale type | A1  | A2  | B      |
|------------|-----|-----|--------|
| HY10 H1.K  | 200 | 150 | 85 ±3  |
| HY10 H2.K  | 250 | 300 | 103 ±3 |
| HY10 H3.K  | 410 | 410 | 98 ±2  |
| HY10 H4.K  | 500 | 500 | 155 ±5 |
| HY10 H5.K  | 600 | 600 | 155 ±5 |
| HY10 H6.K  | 800 | 800 | 135 ±5 |

dimensions in mm



PUE HY10