



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,UVW](https://radwag.com/pl/info,w1,UVW)

## Czytnik kart transponderowych CK-02/2



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Czytnik kart transponderowych służy do szybkiej identyfikacji i logowania operatorów do systemu wagowego lub identyfikacji pojazdów w wagach samochodowych.

Zastosowanie:

Wyposażenie dodatkowe przemysłowych wag tensometrycznych. Możliwość identyfikacji operatora wagowego. Możliwość identyfikacji pojazdów w wagach samochodowych.

Budowa:

Czytnik kart transponderowych CK-02 został wykonany w obudowie plastikowej, z mocowaniem ze stali nierdzewnej. Stosowane są dwa rodzaje mocowań; w zależności od modelu.

Przeznaczenie:

Przeznaczony dla wag samochodowych WMT. Montowany w znacznej odległości od terminala (np. przy szlabanach). Komunikacja RS485, zasilanie 9-24V AC z modułu WMT.